

**ตัวเก็บเสียง**  
**AMTE-M-LH-G14**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 1205861

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                     |
| ขนาดบรรจุ                              | 20                                                             |
| แรงดันใช้งาน                           | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                                |
| อัตราการไหลที่ความดันบรรยากาศ          | 3140 l/min                                                     |
| ป้องกันการระเบิด                       | โซน 1 (ATEX)<br>โซน 2 (ATEX)<br>โซน 21 (ATEX)<br>โซน 22 (ATEX) |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                 |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้                                              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| ระดับความดันเสียง                      | 83 dB(A)                                                       |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -40 °C...80 °C                                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 13 g                                                           |
| พอร์ทลม                                | G1/4                                                           |
| วัสดุตัวกันกระแทก                      | สียบรอนซ์                                                      |
| จุดเกลียววัสดุ                         | ทองเหลือง                                                      |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                         |