


# สายมอเตอร์ NEBM-S1G15-E-1.5-Q7-LE6

หมายเลขชิ้นส่วน: 1450834

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                     | มูลค่า                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| การกำหนดสาย                                     | ไม่มีที่ใส่ป้าย                  |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 พังก์ชัน                    | หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม               |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ                   | สี่เหลี่ยม                       |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ         | กระป๋อง                          |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เติร์บสายเคเบิล            | แค้                              |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ       | Sub-D                            |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ              | 15                               |
| การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขนาด                   | 10                               |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 พังก์ชัน                    | หน้าควบคุม                       |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ          | สายเคเบิล                        |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ       | ปลายเปิด                         |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสา/สายไฟ              | 6                                |
| การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสา/สายไฟขนาด           | 6                                |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC                     | 0 V...72 V                       |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC                             | 24 V                             |
| ป้องกัน                                         | ใช่                              |
| ความยาวสายเคเบิล                                | 1.5 m                            |
| คุณสมบัติสาย                                    | เหมาะสำหรับใช้พลังงาน            |
| รัศมีการดัด, การเดินติดตั้งสายแบบหยึดหยุ่น      | 80 mm                            |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล                   | 8 mm                             |
| การประกอบสายเคเบิล                              | 6 x 0.75mm <sup>2</sup>          |
| ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย                            | 0.75 mm <sup>2</sup>             |
| ปลายสาย                                         | ปลอกโลหะ                         |
| ระดับการป้องกัน                                 | IP65                             |
| หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน                | ในสภาพการติดตั้ง                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                  | -40 °C...80 °C                   |
| อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยึดหยุ่น | -5 °C...80 °C                    |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)  | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป    |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)       | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ          | VDMA24364-B2-L                   |
| วัสดุหมายเหตุ                                   | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS           |

| ลักษณะเฉพาะ                     | มูลค่า                            |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน |
| วัสดุปลอกสาย                    | TPE-U(PUR)                        |
| สีปลอกสาย                       | สีเทา                             |
| ปลอกหุ้มฉนวนวัสดุ               | PP                                |