

สตีปเปอร์มอเตอร์ EMMS-ST-28-L-S

หมายเลขชิ้นส่วน: 1451384

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...50 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 85 %
ได้มาตรฐาน	IEC 60034
ชั้นป้องกันฉนวน	B
ระดับความร้อนตามมาตรฐาน EN 60034-1	B
ระดับการออกแบบตามมาตรฐาน EN 60034-1	S1
ระดับการป้องกัน	IP65
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อไฟฟ้า	ปลั๊ก
วัสดุหุ้มเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกักกรอง KBK	1 - ความเค้นต่อการกักกรองต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM c UL เร - ได้รับการยอมรับ (OL)
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	48 V
แรงบิดยัดมอเตอร์	0.09 Nm
ความเร็วการหมุนสูงสุด	6000 rpm
มุมสตีปที่ฟูลสตีป	1.8 deg
ความอดทนมุมของขั้นตอน	±5 %
กระแสมอเตอร์ปกติ	1.4 A
เฟสแรงดันคงที่	6 mV/min
เฟสด้านทานขดลวด	2.3 Ohm
เฟสตัวเหนี่ยวนำที่คดเคี้ยวต่อเฟสแต่ละเฟส (ไม่เชื่อมโยง)	1.4 mH
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของโรเตอร์	0.018 kgcm ²
โมเมนต์เอ้าท์พุทรวมของความเฉื่อย	0.018 kgcm ²
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	268 g
โหลดเพลานกที่อนุญาต	7 N
โหลดเพลารัศมีที่อนุญาต	20 N