


**มินิสไลด์**  
**SLF-6-10-P-A**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 170503

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                        | มูลค่า                                                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| อับ                                                | 10 mm                                                       |
| ช่วง/ความยาวตำแหน่งปลายที่ปรับได้                  | 5 mm                                                        |
| Øลูกสูบ                                            | 6 มม.                                                       |
| ชุดขับเคลื่อนโหมดการทำงาน                          | แอก                                                         |
| การทำให้หมด ๗                                      | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน                         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                  | ตามต้องการ                                                  |
| แนะนำ                                              | Ball bearing cage guide                                     |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                            | แอก<br>ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ<br>คู่มือกรบอลล<br>เลื่อน       |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                  | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                                     |
| แรงดันใช้งาน                                       | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar<br>21.75 psi...145 psi |
| ฟังก์ชัน                                           | การแสดงคู่                                                  |
| สื่อปฏิบัติการ                                     | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม             | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)               |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                    | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน                           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ             | VDMA24364-B2-L                                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                     | -20 °C...60 °C                                              |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด                      | 0.016 Nm                                                    |
| แมกซ์ ฟอร์ซ Fy                                     | 170 N                                                       |
| แรง Fz สูงสุด                                      | 170 N                                                       |
| Max Moment Mx                                      | 0.6 Nm                                                      |
| แรงบิดสูงสุด My                                    | 0.6 Nm                                                      |
| Max Moment Mz                                      | 0.5 Nm                                                      |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 13 N                                                        |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า   | 17 N                                                        |
| การเคลื่อนที่มวล                                   | 32 g                                                        |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                   | 108 g                                                       |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                     | 108 g                                                       |

| ลักษณะเฉพาะ          | มูลค่า                      |
|----------------------|-----------------------------|
| การเชื่อมต่อทางเลือก | ดูรูปสินค้า                 |
| ประเภทของรัด         | มีรูทะลุ                    |
| พอร์ทลม              | M5                          |
| วัสดุหมายเหตุ        | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS      |
| วัสดุหุ้ม            | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด        |
| สีวัสดุ              | HNBR                        |
| วัสดุที่อยู่อาศัย    | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด        |
| ก้านลูกสูบวัสดุ      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |