


# มินิสไลด์ SLF-16-50-P-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 170515

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                        | มูลค่า                                                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| อับ                                                | 50 mm                                                   |
| ช่วง/ความยาวตำแหน่งปลายที่ปรับได้                  | 5 mm                                                    |
| Øลูกสูบ                                            | 16mm                                                    |
| ชุดขับเคลื่อนโหมดการทำงาน                          | แอก                                                     |
| การทำให้หมด ๗                                      | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                  | ตามต้องการ                                              |
| แนะนำ                                              | Ball bearing cage guide                                 |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                            | แอก<br>ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ<br>คู่มือกรบอลลีออน         |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                  | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                                 |
| แรงดันใช้งาน                                       | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi |
| ฟังก์ชัน                                           | การแสดงคู่                                              |
| สื่อปฏิบัติการ                                     | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]         |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม             | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)           |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                    | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน                       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ             | VDMA24364-B2-L                                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                     | -20 °C...60 °C                                          |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด                      | 0.1 Nm                                                  |
| แมกซ์ ฟอร์ซ Fy                                     | 390 N                                                   |
| แรง Fz สูงสุด                                      | 390 N                                                   |
| Max Moment Mx                                      | 3.1 Nm                                                  |
| แรงบิดสูงสุด My                                    | 3.1 Nm                                                  |
| Max Moment Mz                                      | 1.4 Nm                                                  |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 104 N                                                   |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า   | 121 N                                                   |
| การเคลื่อนที่มวล                                   | 153 g                                                   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                   | 407 g                                                   |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                     | 407 g                                                   |

| ลักษณะเฉพาะ          | มูลค่า                      |
|----------------------|-----------------------------|
| การเชื่อมต่อทางเลือก | ดูรูปสินค้า                 |
| ประเภทของรัด         | มีรูทะลุ                    |
| พอร์ทกลม             | M5                          |
| วัสดุหมายเหตุ        | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS      |
| วัสดุหุ้ม            | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด        |
| สีวัสดุ              | HNBR                        |
| วัสดุที่อยู่อาศัย    | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด        |
| ก้านลูกสูบวัสดุ      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |