


# วาล์วเปิด/ปิด HEE-3/8-D-MIDI-230

หมายเลขชิ้นส่วน: 172943

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | ตัวเลื่อนลูกสูบ                                              |
| ประเภทการดำเนินการ                                            | ไฟฟ้า                                                        |
| หลักการปิดผนึก                                                | อ่อน                                                         |
| ฟังก์ชันการระบายอากาศ                                         | คันเร่งไม่ได้                                                |
| แมนนวลเทส                                                     | Detenting                                                    |
| รีเซ็ตประเภท                                                  | สปริงกล                                                      |
| ประเภทการกระตุ้น                                              | นำร่อง                                                       |
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                 | 3/2, แบบปิด, คอยด์เดี่ยว                                     |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 0.25 MPa...1.6 MPa<br>2.5 bar...16 bar                       |
| ทับซ้อนกัน                                                    | ความคุ้มครองที่ดี                                            |
| ค่า C                                                         | 15.7 l/sbar                                                  |
| ค่า x                                                         | 0.33                                                         |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 3200 l/min                                                   |
| รอบการทำงาน                                                   | 100%                                                         |
| ลักษณะขดลวด                                                   | 230 V AC: 50/60 Hz, กระแสไฟเข้า 5.0 VA, กำลังไฟ 3.7 VA       |
| ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต                             | -14 % / +10 %                                                |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                    |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -10 °C...60 °C                                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -10 °C...60 °C                                               |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)                | ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป                            |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูประกาศความสอดคล้อง)                       | ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า                 |
| ประเภทของรัด                                                  | การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม                           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | ตามต้องการ                                                   |
| ทิศทางการไหล                                                  | กลับไม่ได้                                                   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 500 g                                                        |

| ลักษณะเฉพาะ                     | มูลค่า                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ข้อต่อลม 1                      | G3/8                                                         |
| ข้อต่อลม 2                      | G3/8                                                         |
| ข้อต่อลม 3                      | G1/4                                                         |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า               | รูปร่าง C<br>ปลั๊ก<br>ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803           |
| การแสดงสถานะสัญญาณ              | พร้อมอุปกรณ์เสริม                                            |
| ซีลวัสดุ                        | NBR                                                          |
| วัสดุที่อยู่อาศัย               | อลูมิเนียมหล่อ                                               |