


# วาล์วเปิด/ปิด HEL-3/4-D-MIDI-NPT

หมายเลขชิ้นส่วน: 173921

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| กว้าง                                                         | 55 mm                                                        |
| ฟังก์ชันการระบายอากาศ                                         | คืนแรงได้                                                    |
| ประเภทการดำเนินการ                                            | นิวเมติก                                                     |
| หลักการปิดผนึก                                                | อ่อน                                                         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | ตามต้องการ                                                   |
| แมนนวลทดสอบ                                                   | ไม่มี                                                        |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | ตัวเลื่อนลูกสูบ                                              |
| รีเซ็ตประเภท                                                  | สปริงกล                                                      |
| ประเภทการกระตุ้น                                              | โดยตรง                                                       |
| ทิศทางการไหล                                                  | กลับไม่ได้                                                   |
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                 | 2/2 ปิด monostable                                           |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 0.3 MPa...1.6 MPa<br>3 bar...16 bar                          |
| ค่าซี                                                         | 0.48                                                         |
| ค่า C                                                         | 20.5 l/sbar                                                  |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 3800 l/min                                                   |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก                               | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -10 °C...60 °C                                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -10 °C...60 °C                                               |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 270 g                                                        |
| ประเภทของรัด                                                  | การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม                           |
| ข้อต่อลม 1                                                    | 3/4 NPT                                                      |
| ข้อต่อลม 2                                                    | 3/4 NPT                                                      |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                       |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า         |
|-------------------|----------------|
| ซีลวัสดุ          | NBR            |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมหล่อ |