


สวิตช์แรงดัน
PEV-1/4-A-SW27-B-OD
 หมายเลขชิ้นส่วน: 175252

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
การวัดค่าที่เปลี่ยนแปลง	ความดันสัมผัส
วิธีการวัด	ตัวแปลงแรงดันลม-ไฟฟ้า
แรงดันใช้งาน	1 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...80 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-30 °C...100 °C
ฟังก์ชันการเปลี่ยนองค์ประกอบ	ตัวเปลี่ยน
ความถี่การสลับสูงสุด	3 Hz
แม็กซ์ แรงดันเอาต์พุตสวิตช์ AC	250 V
แม็กซ์ แรงดันเอาต์พุตสวิตช์ DC	250 V
กระแสไฟขาออกสูงสุด	4000 mA
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	4 พิน ปลั๊ก
ประเภทของรัด	ขันสกรูได้
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
พอร์กลม	G1/4
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	900 g
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA66-GF30 เหล็กกล้าไนซ์
วัสดุเมมเบรน	NBR
การตั้งค่าช่วงเกณฑ์	1 bar...10 bar
ระดับการป้องกัน	IP65
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L