


# Cartridge cylinder EGZ-6-5

หมายเลขชิ้นส่วน: 15033

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                     | มูลค่า                                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| อับ                                             | 5 mm                                                            |
| Øลูกสูบ                                         | 6 มม.                                                           |
| การทำให้หมด ๑                                   | ไม่มีกันกระแทก                                                  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                               | ตามต้องการ                                                      |
| ฟังก์ชัน                                        | กด<br>บทบาทเดียว                                                |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                          | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ<br>กระบอกกระบอก                            |
| การตรวจจับตำแหน่ง                               | ปราศจาก                                                         |
| ตัวแปร                                          | ก้านลูกสูบด้านเดียว                                             |
| แรงดันใช้งาน                                    | 2 bar...8 bar                                                   |
| สื่อปฏิบัติการ                                  | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::]                   |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม          | น้ำมันไฮดรอลิก < 0.1มก./ลบ.ม. ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-::2] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                 | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ          | VDMA24364-B2-L                                                  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                  | -20 °C...80 °C                                                  |
| แรงบิดที่ชิ้นตัวยึดของไดรฟ์                     | 8 นิวตันเมตร                                                    |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)         | 14 N                                                            |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ส่วหน้า | 14.7 N                                                          |
| ประเภทของรัด                                    | พร้อมเกลียวนอก<br>พร้อมน็อตล็อค<br>ทางเลือก:                    |
| พอร์ทลม                                         | M3                                                              |
| วัสดุหุ้ม                                       | POM                                                             |
| ซีลวัสดุ                                        | TPE-U (PU)                                                      |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                               | ทองเหลือง<br>ชุบนิเกิล                                          |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                 | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                                            |