


**กระบอกแบบ**  
**DZH-25- -PPV-A-S6**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 151158

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                          | มูลค่า                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| อับ                                                  | 1 mm...500 mm                                  |
| Øลูกสูบ                                              | 25mm<br>เส้นผ่านศูนย์กลางเทียบเท่า             |
| มุมบิดสูงสุดของก้านลูกสูบ +/-                        | 2.4 deg                                        |
| การทำให้หมด ๗                                        | ตัวกันกระแทกแบบปรับได้ทั้งสองด้าน              |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                    | ตามต้องการ                                     |
| ฟังก์ชัน                                             | การแสดงคู่                                     |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                               | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ                           |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                    | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                        |
| ตัวแปร                                               | ขีดทนความร้อนสูงสุด 120 °C                     |
| ป้องกันการหมุน/คู่มือ                                | ลูกสูบวงรี                                     |
| แรงดันใช้งาน                                         | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar              |
| สื่อปฏิบัติการ                                       | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม               | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                      | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ               | VDMA24364-B2-L                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                       | -20 °C...120 °C                                |
| ความยาวลดทอน                                         | 17 mm                                          |
| แรงบิดสูงสุดของอุปกรณ์ป้องกันการหมุน                 | 0.8 Nm                                         |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถ่วงกลับ | 247 N                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า     | 295 N                                          |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                    | 21 g                                           |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                       | 330 g                                          |
| ประเภทของรัด                                         | ด้วยเกลียวใน<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก: |
| พอร์ตกลม                                             | G1/8                                           |
| วัสดุหมายเหตุ                                        | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุหุ้ม                                            | อลูมิเนียม                                     |
| ซิลวัสดุ                                             | TPE-U (PU)                                     |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                    | อลูมิเนียม                                     |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| ลักษณะเฉพาะ     | มูลค่า               |
| ก้านลูกสูบวัสดุ | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |