


**เซอร์วีสยูนิต**  
**LFR-1/4-D-MINI-KE-A**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 185758

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                                          | มินิ                                                            |
| ซีรีส์                                                        | D                                                               |
| การป้องกันการดำเนิการ                                         | ปุ่มล๊อค                                                        |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | แนวตั้ง +/- 5°                                                  |
| กรองความบริสุทธิ์                                             | 40 µm                                                           |
| ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท                                          | อัตโนมัติอย่างเต็มที่                                           |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | โมดูลสาขา<br>สวิตช์ความดัน<br>ตัวควบคุมตัวกรองพร้อมเกจวัดแรงดัน |
| ปริมาณคอนเดนเสทสูงสุด                                         | 22 cm³                                                          |
| ป้องกันถ้วย                                                   | กรงป้องกันโลหะ                                                  |
| ระดับความดัน                                                  | ด้วยเครื่องวัดความดัน                                           |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi         |
| ช่วงควบคุมแรงดัน                                              | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi    |
| ความดันอิสระที่สูงสุด                                         | 0.015 MPa<br>0.15 bar<br>2.175 psi                              |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 1140 l/min                                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [:-:-]<br>ก๊าซเฉื่อย     |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก                               | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>ก๊าซเฉื่อย        |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -10 °C...60 °C                                                  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -10 °C...60 °C                                                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 1000 g                                                          |
| ประเภทของรัด                                                  | การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก:                 |
| ข้อต่อลม 1                                                    | G1/4                                                            |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า      |
|-------------------|-------------|
| ข้อต่อลม 2        | G1/4        |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | สังกะสีหล่อ |
| เปลือกวัสดุ       | PC          |