



# Semi-rotary drive DSM-8-90-P-A-FW

หมายเลขชิ้นส่วน: 185936

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                       | มูลค่า                                          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ขนาด                                              | 8                                               |
| มุมลดทอน                                          | 0.5 deg                                         |
| มุมหมุน                                           | 0 deg...90 deg                                  |
| การทำให้หมด ๗                                     | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน             |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                 | ตามต้องการ                                      |
| ฟังก์ชัน                                          | การแสดงคู่                                      |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                           | ปีกหมุน                                         |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                 | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                         |
| แรงดันใช้งาน                                      | 3.5 bar...8 bar                                 |
| ความถี่การแกว่งสูงสุดที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) | 3 Hz                                            |
| สื่อปฏิบัติการ                                    | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม            | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ            | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| คลาสคัลลินรัม                                     | คลาส 6 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                    | 0 °C...60 °C                                    |
| แรงบิดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)        | 0.35 Nm                                         |
| โมเมนต์มวลที่อนุญาตของความเฉื่อย                  | 0.0013 kgm <sup>2</sup>                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                  | 92 g                                            |
| ประเภทของรัด                                      | ด้วยเกลียวใน                                    |
| พอร์ทลม                                           | M3                                              |
| วัสดุหมายเหตุ                                     | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                          |
| เพล็กซ์วัสดุ                                      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                     |
| ซีลวัสดุ                                          | TPE-U (PU)                                      |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                 | อลูมิเนียม<br>อนินทรีย์                         |