


# ตัวควบคุมความดันที่แตกต่างกัน RL-1/4-QS-8

หมายเลขชิ้นส่วน: 153504

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ฟังก์ชันตัวควบคุม                      | ค่าคงที่ความดันแตกต่างด้วยพฤติกรรมกระแสน้ำย้อนกลับ           |
| ข้อต่อลม 1                             | G1/4                                                         |
| ข้อต่อลม 2                             | QS-8                                                         |
| ประเภทของรีด                           | ชั้นสกรูได้                                                  |
| อัตราการไหลปกติเปิด                    | 268 l/min                                                    |
| ช่วงควบคุมแรงดัน                       | 2 bar...6 bar                                                |
| แรงดันขาเข้า 1                         | 0 MPa...0.9 MPa<br>0 bar...9 bar<br>0 psi...130.5 psi        |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 0 °C...60 °C                                                 |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | เสริมความแข็งแรงด้วย PBT                                     |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]               |
| การป้องกันการดำเนินการ                 | เคาน์เตอร์                                                   |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                   |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | วาล์วควบคุมลูกสูบควบคุมโดยตรงด้วยการจ่ายแรงดันอย่างต่อเนื่อง |
| กระแสที่กำหนดปิด                       | 264 l/min                                                    |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 38 g                                                         |
| จุดเกลียววัสดุ                         | ทองเหลืองชุบนิกเกิล                                          |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                       |
| วัสดุซิลิโคน                           | ไฟเบอร์                                                      |