

**ฝาปิดแบบกด**  
**QSC-3/16-U**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 153829

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                    |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                     |
| ออกแบบ                                 | ปลั๊กอุด                                       |
| ขนาดบรรจุ                              | 1                                              |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                 | กด-ปล่อย เป็นหลัก                              |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar       |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...145 psi                          |
| การจำแนกทางทะเล                        | ดูใบรับรอง                                     |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้                              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                 |
| ข้อต่อลม 1                             | สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 3/16"      |
| อุณหภูมิแวดล้อม ฟาเรนไฮต์              | 14 °F...140 °F                                 |
| แหวนปล่อยสี                            | สีเทา                                          |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | PBT                                            |
| ปล่อยแหวนวัสดุ                         | ปอม                                            |
| ซีลที่วัสดุ                            | NBR                                            |
| ส่วนเคลือบที่วัสดุ                     | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                    |