


# Semi-rotary drive DSM-T-8-90-P-FW

หมายเลขชิ้นส่วน: 1564334

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                       | มูลค่า                                         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ขนาด                                              | 8                                              |
| มุมลดทอน                                          | 0.5 deg                                        |
| มุมหมุน                                           | 0 deg...90 deg                                 |
| การทำให้หมด ๗                                     | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน            |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                 | ตามต้องการ                                     |
| ฟังก์ชัน                                          | การแสดงคู่                                     |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                           | ปีกหมุน                                        |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                 | ปราศจาก                                        |
| แรงดันใช้งาน                                      | 4 bar...8 bar                                  |
| ความถี่การแกว่งสูงสุดที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) | 3 Hz                                           |
| สื่อปฏิบัติการ                                    | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม            | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ            | VDMA24364-B2-L                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                    | 0 °C...60 °C                                   |
| แรงบิดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)        | 0.7 Nm                                         |
| โมเมนต์มวลที่อนุญาตของความเฉื่อย                  | 0.0013 kgm <sup>2</sup>                        |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                  | 117 g                                          |
| ประเภทของรัด                                      | ด้วยเกลียวใน                                   |
| พอร์ตลม                                           | M3                                             |
| วัสดุหมายเหตุ                                     | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| เพลาชับวัสดุ                                      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                    |
| ซีลวัสดุ                                          | TPE-U (PU)                                     |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                 | อลูมิเนียม<br>อนโนไดซ์                         |