


**กระบอกลมแบบคอมแพค**  
**ADVULQ-80-60-A-P-A**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 156833

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                        | มูลค่า                                                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| อับ                                                | 60 mm                                                   |
| Øลูกสูบ                                            | 80 มม.                                                  |
| การทำให้หมด ๆ                                      | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                  | ตามต้องการ                                              |
| ฟังก์ชัน                                           | การแสดงคู่                                              |
| ปลายก้านลูกสูบ                                     | เกลียวนอก                                               |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                            | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ                                    |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                  | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                                 |
| ตัวแปร                                             | ก้านลูกสูบด้านเดียว                                     |
| ป้องกันการหมุน/คู่มือ                              | ก้านลูกสูบสี่เหลี่ยม                                    |
| แรงดันใช้งาน                                       | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi |
| สื่อปฏิบัติการ                                     | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม             | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)           |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                    | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ             | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                     | -20 °C...80 °C                                          |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด                      | 0.75 J                                                  |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 2827 N                                                  |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า   | 3016 N                                                  |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.                             | 307 g                                                   |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.            | 25 g                                                    |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                     | 1772 g                                                  |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                  | 168 g                                                   |
| ประเภทของรัด                                       | ทางเลือก:<br>มีรูทะลุ<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม              |
| พอร์ตกลม                                           | G1/8                                                    |
| สกรูลอกคอว์สต์                                     | เหล็กชุบสังกะสี                                         |
| วัสดุหุ้ม                                          | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                                    |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า               |
|-------------------|----------------------|
| วัสดุซิลไดนามิก   | NBR<br>TPE-U (PU)    |
| ก้านลูกสูบวัสดุ   | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด |