


# ตัวกรองลม/ชุดกรองลม LFR-1-D-7-O-MAXI

หมายเลขชิ้นส่วน: 192599

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                                          | แม็กซ์                                                       |
| ซีรี่ส์                                                       | D                                                            |
| การป้องกันการดำเนินการ                                        | ปุ่มล๊อค                                                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | แนวตั้ง +/- 5°                                               |
| กรองความบริสุทธิ์                                             | 40 µm                                                        |
| ที่ระบายน้ำคอนเดนเสท                                          | หมุนด้วยมือ                                                  |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | ตัวควบคุมตัวกรองไม่มีเกจวัดแรงดัน                            |
| ปริมาณคอนเดนเสทสูงสุด                                         | 80 cm³                                                       |
| ป้องกันถั่ว                                                   | กรงป้องกันโลหะ                                               |
| ระดับความดัน                                                  | เตรียมไว้สำหรับเกลียว G1/4                                   |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                          |
| ช่วงควบคุมแรงดัน                                              | 0.5 bar...7 bar                                              |
| ความดันอิสระสูงสุด                                            | 0.4 bar                                                      |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 11000 l/min                                                  |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                                          | -10 °C...60 °C                                               |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก                               | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>ก๊าซเฉื่อย     |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -10 °C...60 °C                                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -10 °C...60 °C                                               |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 1470 g                                                       |
| ประเภทของรัด                                                  | การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก:              |
| ข้อต่อลม 1                                                    | G1                                                           |
| ข้อต่อลม 2                                                    | G1                                                           |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                       |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                             | สังกะสีหล่อ                                                  |

|              |        |
|--------------|--------|
| ลักษณะเฉพาะ  | มูลค่า |
| เปลี่ยนวัสดุ | PC     |