


**กระบอกลมแบบคอมแพค**  
**AEVU-63-25-A-P-A**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 157013

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                      | มูลค่า                                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| อับ                                              | 25 mm                                                     |
| Øลูกสูบ                                          | 63mm                                                      |
| เกลียวกันลูกสูบ                                  | M12x1.25                                                  |
| การทำให้หมด ๗                                    | แฉวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน                       |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                | ตามต้องการ                                                |
| ฟังก์ชัน                                         | กด<br>บทบาทเดียว                                          |
| ปลายกันลูกสูบ                                    | เกลียวนอก                                                 |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                          | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ                                      |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                                   |
| ตัวแปร                                           | ก้านลูกสูบด้านเดียว                                       |
| แรงดันใช้งาน                                     | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar<br>8.7 psi...145 psi |
| สื่อปฏิบัติการ                                   | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม           | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)             |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                  | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                 |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ           | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                   | -20 °C...80 °C                                            |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด                    | 0.7 J                                                     |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล้างหน้า | 1799 N                                                    |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.                           | 134 g                                                     |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.          | 16 g                                                      |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                   | 1059 g                                                    |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                | 107 g                                                     |
| ประเภทของรัด                                     | ทางเลือก:<br>มีรูทะลุ<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม                |
| พอร์ตลม                                          | G1/8                                                      |
| สกรูปลอกคอวัสดุ                                  | เหล็กชุบสังกะสี                                           |
| วัสดุหุ้ม                                        | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                                      |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า               |
|-------------------|----------------------|
| วัสดุซิลไดนามิก   | NBR<br>TPE-U (PU)    |
| ก้านลูกสูบวัสดุ   | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด |