


# Semi-rotary drive DRRD-16-180-FH-PA

หมายเลขชิ้นส่วน: 1577238

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                | มูลค่า                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ขนาด                                       | 16                                              |
| มุมลดทอน                                   | 36 deg                                          |
| ช่วงการปรับมุมหมุนต่อตำแหน่งปิดท้าย        | +10 /-100 องศา                                  |
| มุมหมุน                                    | 180 deg                                         |
| การทำให้หมด ๑                              | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน             |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                          | ตามต้องการ                                      |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                     | เฟืองและตัวขับเฟือง                             |
| การตรวจจับตำแหน่ง                          | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                         |
| แรงดันใช้งาน                               | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar              |
| ฟังก์ชัน                                   | การแสดงคู่                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                             | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม     | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ     | VDMA24364 โซน III                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                             | -10 °C...60 °C                                  |
| แรงบิดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) | 1.59 Nm                                         |
| โมเมนต์มวลที่อนุญาตของความเฉื่อย           | 0.0175 kgm <sup>2</sup>                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                           | 640 g                                           |
| ประเภทของรัด                               | มีรูทะลุ<br>ด้วยเกลียวใน<br>ทางเลือก:           |
| พอร์ทกลม                                   | M5                                              |
| วัสดุหมายเหตุ                              | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                          |
| เพลาลูกสูบวัสดุ                            | เหล็กดัด                                        |
| วัสดุหุ้ม                                  | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>อะโนไดซ์                |
| ซีลวัสดุ                                   | NBR<br>TPE-U (PU)                               |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                          | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>สไลด์อะโนไดซ์           |