


**กระบอกลูกสูบ**  
**DZF-2"- -A-P-A-S6**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 194231

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                         | มูลค่า                                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| อับ                                                 | 0.04 in...13 in                                |
| Øลูกสูบ                                             | 2"                                             |
| มุมบิดสูงสุดของก้านลูกสูบ +/-                       | 0.5 deg                                        |
| การทำให้หมด ๗                                       | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน            |
| ฟังก์ชัน                                            | การแสดงคู่                                     |
| ป้องกันการหมุน/คู่มือ                               | ลูกสูบวงรี                                     |
| แรงดันใช้งาน                                        | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar              |
| สื่อปฏิบัติการ                                      | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม              | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                     | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ              | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                      | 0 °C...120 °C                                  |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถีบกลับ | 990 N                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ส่วหน้า     | 1178 N                                         |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.                              | 219 g                                          |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.             | 9 g                                            |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                   | 25 g                                           |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                      | 854 g                                          |
| พอร์ทลม                                             | 1/4 NPT                                        |
| วัสดุหุ้ม                                           | อลูมิเนียม                                     |
| ซีลวัสดุ                                            | FPM<br>TPE-U (PU)                              |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                   | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                           |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                     | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                           |