


**กระบอกกลม**  
**CRHD-63- -PPV-A-MQ**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 195510

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                          | มูลค่า                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| อับ                                                  | 10 mm...500 mm                                  |
| Øลูกสูบ                                              | 63mm                                            |
| การทำให้หมด ๆ                                        | ตัวกันกระแทกกลมปรับได้ทั้งสองด้าน               |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                    | ตามต้องการ                                      |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                               | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ                            |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                    | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                         |
| แรงดันใช้งาน                                         | 1 bar...10 bar                                  |
| ฟังก์ชัน                                             | การแสดงคู่                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                                       | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม               | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                      | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง                           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ               | VDMA24364-B2-L                                  |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                                   | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                       | -20 °C...80 °C                                  |
| ความยาวลดทอน                                         | 21 mm                                           |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถีบกกลับ | 1682 N                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า     | 1870 N                                          |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.                               | 398 g                                           |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.              | 25 g                                            |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                       | 2912 g                                          |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                    | 65 g                                            |
| พอร์ตกลม                                             | G3/8                                            |
| วัสดุหุ้ม                                            | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                     |
| ซีลวัสดุ                                             | NBR<br>TPE-U (PU)                               |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                    | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                     |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                     |