


**กระบอกลูกสูบ**  
**DZF-18- -A-P-A-S6**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 161236

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                          | มูลค่า                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| อับ                                                  | 1 mm...200 mm                                  |
| Øลูกสูบ                                              | 18mm<br>เส้นผ่านศูนย์กลางเทียบเท่า             |
| เกลียวกันลูกสูบ                                      | M8                                             |
| มุมบิดสูงสุดของกันลูกสูบ +/-                         | 1.2 deg                                        |
| การทำให้หมด ๑                                        | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน            |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                    | ตามต้องการ                                     |
| ฟังก์ชัน                                             | การแสดงคู่                                     |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                               | ลูกสูบ<br>กันลูกสูบ                            |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                    | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                        |
| ตัวแปร                                               | ซีลทนความร้อนสูงสุด 120 °C                     |
| ป้องกันการหมุน/คู่มือ                                | ลูกสูบวงรี                                     |
| แรงดันใช้งาน                                         | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar              |
| สื่อปฏิบัติการ                                       | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม               | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                      | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ               | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                       | 0 °C...120 °C                                  |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด                        | 0.05 J                                         |
| แรงบิดสูงสุดของอุปกรณ์ป้องกันการหมุน                 | 0.2 Nm                                         |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถีบกกลับ | 123 N                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า     | 153 N                                          |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.                               | 24 g                                           |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.              | 4 g                                            |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                    | 13 g                                           |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                       | 107 g                                          |
| ประเภทของรัด                                         | ด้วยเกลียวใน<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก: |
| พอร์ตกลม                                             | M5                                             |
| วัสดุหุ้ม                                            | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                           |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                                |
|-------------------|---------------------------------------|
| ซีลวัสดุ          | FPM                                   |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม |
| ซีลลูกสูบวัสดุ    | HNBR                                  |
| ก้านลูกสูบวัสดุ   | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง           |