


**กระบอกกลม**  
**CRHD-80- -PPV-A-MS-S6**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 195559

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                         | มูลค่า                                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| อับ                                                 | 10 mm...500 mm                                  |
| Øลูกสูบ                                             | 80 มม.                                          |
| การทำให้หมด ๑                                       | ตัวกันกระแทกแบบปรับได้ทั้งสองด้าน               |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                   | ตามต้องการ                                      |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                              | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ                            |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                   | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                         |
| ตัวแปร                                              | ซีลทนความร้อนสูงสุด 120 °C                      |
| แรงดันใช้งาน                                        | 1 bar...10 bar                                  |
| ฟังก์ชัน                                            | การแสดงคู่                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                                      | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม              | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                     | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง                           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ              | VDMA24364-B2-L                                  |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                                  | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                      | -20 °C...120 °C                                 |
| ความยาวลดทอน                                        | 31 mm                                           |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถีบกลับ | 2721 N                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) สว่างหน้า   | 3016 N                                          |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.                              | 717 g                                           |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.             | 38 g                                            |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                      | 5072 g                                          |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                   | 100 g                                           |
| พอร์ตกลม                                            | G3/8                                            |
| วัสดุหุ้ม                                           | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                     |
| ซีลวัสดุ                                            | FPM                                             |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                   | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                     |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                     | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                     |