


**กระบอกคู่**  
**DPZ-32-25-P-A-KF-S2**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 162139

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                        | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| อับ                                                | 25 mm                                          |
| ช่วง/ความยาวตำแหน่งปลายที่ปรับได้                  | 10 mm                                          |
| Øลูกสูบ                                            | 32 มม.                                         |
| ชุดขับเคลื่อนโหมดการทำงาน                          | แอก                                            |
| การทำให้หมด ๗                                      | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน            |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                  | ตามต้องการ                                     |
| แนะนำ                                              | คู่มือลูกหมุนเวียน                             |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                            | แนะนำ                                          |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                  | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                        |
| ตัวแปร                                             | ผ่านก้านลูกสูบ                                 |
| แรงดันใช้งาน                                       | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar              |
| ฟังก์ชัน                                           | การแสดงคู่                                     |
| สื่อปฏิบัติการ                                     | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม             | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                    | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน              |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ             | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                     | -20 °C...80 °C                                 |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด                      | 0.5 Nm                                         |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 724 N                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า   | 724 N                                          |
| การเชื่อมต่อทางเลือก                               | ดูรูปสินค้า                                    |
| พอร์ตลม                                            | G1/8                                           |
| วัสดุหุ้ม                                          | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                           |
| ซีลวัสดุ                                           | NBR                                            |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                  | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                           |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                    | เหล็กชุบแข็ง                                   |