

**กระบอกกลม**  
**DSNU-63-50-P-A**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 196012

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                        | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| อับ                                                | 50 mm                                          |
| Øลูกสูบ                                            | 63mm                                           |
| เกลียวกันลูกสูบ                                    | M16x1.5                                        |
| การทำให้หมด ๑                                      | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน            |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                  | ตามต้องการ                                     |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                            | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ<br>กระบอกกระบอก           |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                  | สำหรับสวิตซ์ความใกล้ชิด                        |
| แรงดันใช้งาน                                       | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar              |
| ฟังก์ชัน                                           | การแสดงคู่                                     |
| สื่อปฏิบัติการ                                     | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม             | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                    | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ             | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                     | -20 °C...80 °C                                 |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 1681.9 N                                       |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า   | 1870.3 N                                       |
| การเคลื่อนที่มวล                                   | 584 g                                          |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                   | 1665 g                                         |
| ประเภทของรัด                                       | พร้อมอุปกรณ์เสริม                              |
| พอร์ตกลม                                           | G3/8                                           |
| วัสดุหมายเหตุ                                      | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุหุ้ม                                          | โลหะผสมอลูมิเนียมอัด                           |
| ซีลวัสดุ                                           | NBR<br>TPE-U (PU)                              |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                    | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                           |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ                                  | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                    |