


**กระบอกแบน**  
**DZH-1 1 1/4"- -PPV-A-S6**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 16261

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                          | มูลค่า                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| อับ                                                  | 0.04 in...40 in                                |
| Øลูกสูบ                                              | 1 1/4"                                         |
| มุมบิดสูงสุดของก้านลูกสูบ +/-                        | 1.7 deg                                        |
| การทำให้หมด ๑                                        | ตัวกันกระแทกลมปรับได้ทั้งสองด้าน               |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                    | ตามต้องการ                                     |
| ฟังก์ชัน                                             | การแสดงคู่                                     |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                              | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ                           |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                    | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                        |
| ตัวแปร                                               | ขีดทนความร้อนสูงสุด 120 °C                     |
| ป้องกันการหมุน/คู่มือ                                | ลูกสูบวงรี                                     |
| แรงดันใช้งาน                                         | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar           |
| สื่อปฏิบัติการ                                       | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม               | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                      | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ               | VDMA24364-B2-L                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                       | -20 °C...150 °C                                |
| ความยาวลดทอน                                         | 19 mm                                          |
| แรงบิดสูงสุดของอุปกรณ์ป้องกันการหมุน                 | 1 Nm                                           |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถีบกกลับ | 415 N                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) สว่างหน้า    | 483 N                                          |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                    | 30 g                                           |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                       | 500 g                                          |
| ประเภทของรัด                                         | ทางเลือก:<br>ด้วยเกลียวใน<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม |
| พอร์กลม                                              | NPT1/8-27                                      |
| วัสดุหมายเหตุ                                        | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุหุ้ม                                            | อลูมิเนียม                                     |
| ซีลวัสดุ                                             | TPE-U (PU)                                     |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                    | อลูมิเนียม                                     |

| ลักษณะเฉพาะ     | มูลค่า               |
|-----------------|----------------------|
| ก้านลูกสูบวัสดุ | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |