

# การรวมชุดกรอง LFMBA-1-D-MAXI

หมายเลขชิ้นส่วน: 162665

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | แม็กซ์                                                       |
| ซีรีส์                                 | D                                                            |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | แนวตั้ง +/- 5°                                               |
| กรองความบริสุทธิ์                      | 0.01 µm                                                      |
| ประสิทธิภาพการกรอง                     | 99.9999 %                                                    |
| ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท                   | หมุนด้วยมือ                                                  |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | ตัวกรองไฟเบอร์                                               |
| ปริมาณคอนเดนเสทสูงสุด                  | 80 ml                                                        |
| ป้องกันถ้วย                            | กรงป้องกันโลหะ                                               |
| แรงดันใช้งาน                           | 1 bar...16 bar                                               |
| สื่อปฏิบัติการ                         | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>ก๊าซเฉื่อย     |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก        | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | 1.5 °C...60 °C                                               |
| ปริมาณน้ำมันตกค้าง                     | 0.01 mg/m³                                                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                               |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 2400 g                                                       |
| ประเภทของรัด                           | การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม                           |
| ข้อต่อลม 1                             | G1                                                           |
| ข้อต่อลม 2                             | G1                                                           |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                       |
| ตัวกรองวัสดุ                           | เส้นใยพอลิโพรพิลีน                                           |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | สังกะสีหล่อ                                                  |
| เปลือกวัสดุ                            | PC                                                           |