



# โซลินอยด์วาล์ว

## CPE14-M1BH-5/3GS-QS-8

หมายเลขชิ้นส่วน: 196906

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                 | 5/3 ปิดแล้ว                                      |
| ประเภทการดำเนินการ                                            | ไฟฟ้า                                            |
| ความกว้าง                                                     | 14 mm                                            |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 720 l/min                                        |
| การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม                                    | QS-8                                             |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 24V DC<br>-0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | ตัวเลื่อนลูกสูบ                                  |
| รีเซ็ตประเภท                                                  | สปริงกล                                          |
| อนุญาต                                                        | c UL เร - ได้รับการยอมรับ (OL)                   |
| การจำแนกทางทะเล                                               | ดูใบรับรอง                                       |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                                        | DNV-TAA000032X<br>UL MH19482                     |
| ระดับการป้องกัน                                               | IP65<br>พร้อมช็อกเก็ต<br>ตามมาตรฐาน IEC 60529    |
| ความกว้างปกติ                                                 | 6 mm                                             |
| ฟังก์ชันการระบายอากาศ                                         | คันเร่งได้                                       |
| หลักการปิดผนึก                                                | อ่อน                                             |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | ตามต้องการ                                       |
| แมนนวลทดสอบ                                                   | พร้อมตัวล๊อคอุปกรณ์เสริม<br>คลำ                  |
| ประเภทการกระตุ้น                                              | นำร่อง                                           |
| ควบคุมการจ่ายอากาศ                                            | ภายนอก                                           |
| ทิศทางการไหล                                                  | ย้อนกลับได้                                      |
| การระบุตำแหน่งวาล์ว                                           | ผู้ถือโล                                         |
| ทับซ้อนกัน                                                    | ความคุ้มครองที่ดี                                |
| ไฟลัดความดัน                                                  | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar               |
| เปลี่ยนเวลาปิด                                                | 42 ms                                            |
| สลับเวลาเปิด                                                  | 20 ms                                            |
| รอบการทำงาน                                                   | 100% เกี่ยวกับการลดการถือครองปัจจุบัน            |

| ลักษณะเฉพาะ                             | มูลค่า                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| พัลส์ทดสอบบวกสูงสุดด้วยสัญญาณ 0         | 1200 $\mu$ s                                                             |
| ซีพจรทดสอบเชิงลบสูงสุดพร้อมสัญญาณ 1 ตัว | 900 $\mu$ s                                                              |
| ลักษณะขดลวด                             | 24VDC: 1.28W                                                             |
| ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต       | -15 % / +10 %                                                            |
| สื่อปฏิบัติการ                          | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม  | สามารถทำนายได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                               |
| ความเหนียวล้ำ                           | การทดสอบการขนส่งที่มีระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-4 และ EN 60068-2-6  |
| กันกระแทก                               | การทดสอบแรงกระแทกด้วยระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-5 และ EN 60068-2-27 |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK         | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                                |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ  | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| อุณหภูมิปานกลาง                         | -5 °C...50 °C                                                            |
| สื่อควบคุม                              | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                          | -5 °C...50 °C                                                            |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                       | 2 พิน                                                                    |
| ประเภทของรัด                            | มีรูทะลุ                                                                 |
| การเชื่อมต่อควบคุมอากาศออก 82           | M3                                                                       |
| การเชื่อมต่อควบคุมอากาศออก 84           | M3                                                                       |
| ข้อต่อไหลोटแอร์ 12                      | M3                                                                       |
| ช่องเชื่อมต่ออากาศ 14                   | M3                                                                       |
| ข้อต่อลม 1                              | QS-8                                                                     |
| ข้อต่อลม 2                              | QS-8                                                                     |
| ข้อต่อลม 3                              | G1/8                                                                     |
| ข้อต่อลม 4                              | QS-8                                                                     |
| ข้อต่อลม 5                              | G1/8                                                                     |
| วัสดุหมายเหตุ                           | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                   |
| ซิลวัสดุ                                | NBR                                                                      |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                       | อลูมิเนียมหล่อ                                                           |