

**แมนนิโฟลด์**  
**MHA1-PR8-3-M3-PI-D9**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 197240

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด                | 8                                              |
| แรงดันใช้งาน                           | 0 bar...8 bar                                  |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                 |
| ประเภทการติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ          | มีรูทะลุ                                       |
| ประเภทของวาล์วยึด                      | ด้วยเกลียวใน                                   |
| ข้อต่อลม 1                             | M7                                             |
| ข้อต่อลม 2                             | M3                                             |
| ข้อต่อลม 3                             | M7                                             |
| วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ                     | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                           |