


วาล์วสไลด์มือ  
VBOH-32-G34  
หมายเลขชิ้นส่วน: 1629664

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                 | 3/2 bistable                                                                                                                      |
| ข้อต่อลม 1                                                    | G3/4                                                                                                                              |
| ข้อต่อลม 2                                                    | G3/4                                                                                                                              |
| ประเภทการดำเนินการ                                            | ด้วยตนเอง                                                                                                                         |
| ประเภทของรัด                                                  | การติดตั้งสาย<br>ขันสกรูได้                                                                                                       |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 7691 l/min                                                                                                                        |
| ความกว้างปรกติ                                                | 19.3 mm                                                                                                                           |
| แรงดันใช้งาน                                                  | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar                                                                                        |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -10 °C...80 °C                                                                                                                    |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                             | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม                                                                                             |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                    |
| กว้าง                                                         | 57.5 mm                                                                                                                           |
| ข้อมูลการใช้งาน                                               | โปรดอ่านสกรูเข้ากับเกลียวทรงกระบอกเท่านั้น<br>การติดตั้งเกลียวเร็วอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหาย<br>และทำให้ปลอกติดหรือทำงานผิดปกติได้ |
| หลักการปิดผนึก                                                | อ่อน                                                                                                                              |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | ตามต้องการ                                                                                                                        |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | ปลอกแขน                                                                                                                           |
| ประเภทการกระตุ้น                                              | โดยตรง                                                                                                                            |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                                                                                     |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                                                                                         |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B2-L                                                                                                                    |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -10 °C...80 °C                                                                                                                    |
| แรงการกระตุ้น                                                 | 70 N                                                                                                                              |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 183 g                                                                                                                             |
| จุดเกลียววัสดุ                                                | อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบไนไตรด์                                                                                                      |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                            |
| ซีลวัสดุ                                                      | NBR                                                                                                                               |