

ตัวกระจายลมแบบหลายช่อง GF-3/8

หมายเลขชิ้นส่วน: 2095

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปกติ	15 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	-13.775 psi...145 psi
มาตรฐานอัตราการไหล 1-2.1 (6->0)	4641 l/min
มาตรฐานอัตราการไหล 1-2.X เปิด (6->0)	4647 l/min
กระแสปกติ 1.1-2.1	2969 l/min
ความเร็วการหมุนสูงสุด	300 rpm
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	270 g
ข้อต่อลม 1	เกลียวนอก G3/8
ข้อต่อลม 2	เกลียวด้านใน G3/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
เพลาลูก	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง