


# Guide unit FENG-50- -KF

หมายเลขชิ้นส่วน: 34489

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                           | มูลค่า                                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ขนาด                                                  | 50                                    |
| อับ                                                   | 10 mm...500 mm                        |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                     | ตามต้องการ                            |
| แนะนำ                                                 | คู่มือลูกหมุนเวียน                    |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                                | แนะนำ                                 |
| ป้องกันการระเบิด                                      | หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง              |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                | VDMA24364-B2-L                        |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                        | -20 °C...80 °C                        |
| แม็กซ์ ฟอร์ซ Fy                                       | 1260 N                                |
| แรงสูงสุด Fy คงที่                                    | 1600 N                                |
| แรง Fz สูงสุด                                         | 1260 N                                |
| แรงสูงสุด Fz คงที่                                    | 1600 N                                |
| Max Moment Mx                                         | 65 Nm                                 |
| แม็กซ์ โมเมนต์ Mx คงที่                               | 83 Nm                                 |
| แรงบิดสูงสุด My                                       | 70 Nm                                 |
| Max. moment My static                                 | 89 Nm                                 |
| Max Moment Mz                                         | 70 Nm                                 |
| แม็กซ์ โมเมนต์ Mz คงที่                               | 89 Nm                                 |
| แรงเคลื่อนตัว                                         | 15 N                                  |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.               | 49 g                                  |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                        | 4030 g                                |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                     | 49 g                                  |
| จุดศูนย์กลางของมวลเคลื่อนที่ที่จังหวะ 0 มม.           | 60 mm                                 |
| จุดศูนย์กลางเพิ่มเติมของมวลเคลื่อนที่ต่อจังหวะ 10 มม. | 4.7 mm                                |
| ประเภทของรัด                                          | ด้วยเกลียวใน                          |
| วัสดุหมายเหตุ                                         | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                |
| องค์ประกอบคู่มือวัสดุ                                 | เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ            |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                     | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม |
| แผ่นแอกวัสดู                                          | อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบอินไดซ์          |