


ใช้ควาล์ว
HGL-3/8-NPT
 หมายเลขชิ้นส่วน: 34879

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	ฟังก์ชันตรวจสอบปลดล็อกได้
ข้อต่อลม 1	3/8 NPT
ข้อต่อลม 2	3/8 NPT
ประเภทของรัด	ขันสกรูได้
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	0 l/min...900 l/min
แรงดันใช้งาน	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar
ไฟลิตความดัน	0.12 MPa...1 MPa 1.2 bar...10 bar
ควบคุมความดัน	17.4 psi...145 psi
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...80 °C
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS