


แองเกิลซีทวาล์ว **VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3ALT-80-5** หมายเลขชิ้นส่วน: 3536436

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	วาล์วกันสุบพร้อมตัวขับเคลื่อน
ประเภทการดำเนินการ	นิวเมติก
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
การเชื่อมต่อสาย	ข้อกั๊ตเกลียว G2 ตามมาตรฐาน DIN ISO 228
ความกว้างปรกติ	43 mm
ฟังก์ชันวาล์ว	2/2 ปิด monostable
ทิศทางการไหล	กลับไม่ได้ ได้บ่าวาล์ว สำหรับตัวกลางที่เป็นก๊าซและของเหลว
ความดันปานกลาง	0 MPa...0.5 MPa 0 bar...5 bar
ข้อต่อแรงดันที่กำหนด PN	16
ฟังก์ชันการระบายอากาศ	คันเร่งไม่ได้
รีเซ็ตประเภท	สปริงกล
ประเภทการกระตุ้น	ควบคุมจากภายนอก
พอร์ทลม	เกลียวด้านใน G1/8
แรงดันใช้งาน	0.6 MPa...1 MPa 6 bar...10 bar 87 psi...145 psi
ปานกลาง	ไอน้ำ น้ำมันไฮดรอลิกจากน้ำมันแร่ ก๊าซเฉื่อย น้ำมันแร่ น้ำ กรองอากาศอัด, กรองความละเอียด 200 µm ของเหลวที่เป็นกลาง
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
ความหนืดสูงสุด	600 mm²/s
อุณหภูมิปานกลาง	-40 °C...200 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
กระแสKv	30 m³/h
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตัวาล์ววัสดุ	ทองเหลืองแดง
ตัวาล์วหมายเลขวัสดุ	CC499K
ซีลแกนหมุนวัสดุ	ไฟเบอร์
วัสดุซีลก้าน	PTFE
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2900 g
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งอุปกรณ์แรงดันของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	สู่กฎข้อบังคับเกี่ยวกับอุปกรณ์แรงดันของสหราชอาณาจักร
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
วัสดุของตัวเรือนไดรฟ์	อลูมิเนียม