



**กระบอกมาตรฐาน**  
**DSBG-100-500-PPSA-N3**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 1646826

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                        | มูลค่า                                           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| อับ                                                | 500 mm                                           |
| Øลูกสูบ                                            | 100 มม.                                          |
| เกลียวกันลูกสูบ                                    | M20x1.5                                          |
| การทำให้หมด ๗                                      | ตัวกันกระแทกตำแหน่งปลายลมที่ปรับเองได้           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                  | ตามต้องการ                                       |
| ได้มาตรฐาน                                         | ISO15552                                         |
| ปลายกันลูกสูบ                                      | เกลียวนอก                                        |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                            | ลูกสูบ<br>กันลูกสูบ<br>คานลากจูง<br>กระบอกกระบอก |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                  | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                          |
| ตัวแปร                                             | กันลูกสูบด้านเดียว                               |
| แรงดันใช้งาน                                       | 0.04 MPa...1.2 MPa<br>0.4 bar...12 bar           |
| ฟังก์ชัน                                           | การแสดงคู่                                       |
| สื่อปฏิบัติการ                                     | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม             | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)    |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                    | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง        |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ             | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                     | -20 °C...80 °C                                   |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด                      | 2.5 J                                            |
| ความยาวลดทอน                                       | 31 mm                                            |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 4418 N                                           |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า   | 4712 N                                           |
| การเคลื่อนที่มวล                                   | 2950 g                                           |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.                             | 1000 g                                           |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.            | 39 g                                             |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                   | 8365 g                                           |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                     | 3665 g                                           |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                  | 94 g                                             |

| ลักษณะเฉพาะ                | มูลค่า                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| ประเภทของรัด               | ด้วยเกลียวใน<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก: |
| พอร์ทกลม                   | G1/2                                           |
| วัสดุหมายเหตุ              | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุหุ้ม                  | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป, เคลือบสาร              |
| ซีลลูกสูบวัสดุ             | TPE-U (PU)                                     |
| วัสดุลูกสูบ                | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                           |
| ก้านลูกสูบวัสดุ            | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                           |
| วัสดุวาล์วซีลของก้านลูกสูบ | TPE-U (PU)                                     |
| ซีลบัฟเฟอร์วัสดุ           | TPE-U (PU)                                     |
| วัสดุบัฟเฟอร์ลูกสูบ        | ปอม                                            |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ          | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวเรียบ               |
| วัสดุเนื้อ                 | เหล็กกล้าไนซ์                                  |
| วัสดุบรรจุ                 | ปอม                                            |
| นอตคอวัสดุ                 | เหล็กชุบสังกะสี                                |
| วัสดุก้านรัด               | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                           |