


**บอลวาล์ว**  
**VZBA-1/2"-GGG-63-32T-F0304-V4V4T**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 1692224

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | บอลวาล์ว 3 ทาง<br>T-bore                                                                                                     |
| ประเภทการดำเนินการ                     | เครื่องจักร                                                                                                                  |
| หลักการทำงาน                           | อ่อน                                                                                                                         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                                                                                   |
| ประเภทของรัด                           | การติดตั้งสาย                                                                                                                |
| ข้อต่อแบบเข้ามุม                       | Rp1/2                                                                                                                        |
| ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์                 | ทิศทางการไหล = ทิศทางการไหล                                                                                                  |
| รูปแบบการเจาะหน้าแปลน                  | F03<br>F04                                                                                                                   |
| Øภายใน                                 | 12.7 mm                                                                                                                      |
| ขนาดที่กำหนดDN                         | 15                                                                                                                           |
| ฟังก์ชันวาล์ว                          | 3/2                                                                                                                          |
| แมนนวลเทส                              | ไม่มี                                                                                                                        |
| ทิศทางการไหล                           | ย้อนกลับได้                                                                                                                  |
| ข้อต่อแรงดันที่กำหนด PN                | 63                                                                                                                           |
| การกระตุ้นแรงบิด                       | 13 Nm                                                                                                                        |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                   | EN10226-1<br>ISO 5211                                                                                                        |
| ปานกลาง                                | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [:::]<br>ก๊าซเฉื่อย<br>น้ำ - ไม่ใช่ไอน้ำ<br>ของเหลวที่เป็นกลาง<br>สื่อกระแสอื่น ๆ ตามคำขอ |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -10 °C...200 °C                                                                                                              |
| อัตราการไหล Kv ประเภท T angle          | 4.8 m³/h                                                                                                                     |
| อัตราการไหล Kv ประเภท T ตรง            | 8.3 m³/h                                                                                                                     |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                                                                                                            |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                                                                                  |

| ลักษณะเฉพาะ                     | มูลค่า                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ            | 1.4408                                                         |
| ซีลวัสดุ                        | ไฟเบอร์<br>เสริมความแข็งแรงด้วย PTFE                           |
| ลูกบอลวัสดุ                     | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                    |
| วัสดุลูกบอลหมายเลข              | 1.4408                                                         |
| เพลลาวัสดุ                      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                    |
| เพลลาหมายเลขวัสดุ               | 1.4401                                                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                | 700 g                                                          |
| ป้องกันการระเบิด                | โซน 1 (ATEX)<br>โซน 2 (ATEX)<br>โซน 21 (ATEX)<br>โซน 22 (ATEX) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง                                          |