

โซลินอยด์คอยล์
VACC-S18-70-K5-1-U2D
 หมายเลขชิ้นส่วน: 3546816

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทการดำเนินการ	ไฟฟ้า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์	ไม่มี
รอบการทำงาน	100%
ชั้นฉนวน	H
ลักษณะขดลวด	24VDC: 7.0W
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	-15 % / +10 %
การอนุมัติ Ex-protection นอก EU	Class I, Div. 2 (CA) คลาส I, ดิวิชัน 2 (สหรัฐอเมริกา)
ป้องกันการระเบิด	ระดับ I, Div. 2 (CA) ชั้น 1 ดิวิชัน 2 (สหรัฐอเมริกา)
อุณหภูมิแวดล้อมการระเบิด	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับการป้องกัน	IP65
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1700 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	กล่องหัวต่อ เกสียวเข้าสาย NPT1/2
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุของโซลินอยด์คอยล์	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด เหล็กหล่อ