

ซีเอกเก็ตข้อต่อ **KD2-M5-A** หมายเลขชิ้นส่วน: 4087

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปรกติ	2.4 mm
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	-13.775 psi...174 psi
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	83 l/min...131 l/min
การไหลที่กำหนดทำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8778	90 l/min...142 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดกระชับที่กำหนด	0.85 Nm
ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย	± 15 %
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	10 g
ข้อต่อลม 1	เกลียวนอก M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
สปริงวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลืองชุบนิกเกิล
วัสดุซีลเกลียว	NBR เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์
วัสดุชิ้นด้าย	ทองเหลืองชุบนิกเกิล
ลูกบอลวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
แหวนสแน็ปวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุตัววาล์ว	ทองเหลือง
วัสดุของปลอกปลดล็อค	ทองเหลืองชุบนิกเกิล