


# Guide unit EAGF-V2-KF-63-100

หมายเลขชิ้นส่วน: 1725842

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                           | มูลค่า                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ขนาด                                                  | 63                                |
| อับ                                                   | 100 mm                            |
| พลิกกลับ                                              | 0 µm                              |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                     | ตามต้องการ                        |
| แนะนำ                                                 | คู่มือลูกหมุนเวียน                |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                               | แนะนำ                             |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                       | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                | VDMA24364-B2-L                    |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                        | -20 °C...80 °C                    |
| แมกซ์ ฟอร์ซ Fy                                        | 1260 N                            |
| แรงสูงสุด Fy คงที่                                    | 1600 N                            |
| แรง Fz สูงสุด                                         | 1260 N                            |
| แรงสูงสุด Fz คงที่                                    | 1600 N                            |
| Max Moment Mx                                         | 75 Nm                             |
| แมกซ์ โมเมนต์ Mx คงที่                                | 95 Nm                             |
| แรงบิดสูงสุด My                                       | 90 Nm                             |
| Max. moment My static                                 | 115 Nm                            |
| Max Moment Mz                                         | 90 Nm                             |
| แมกซ์ โมเมนต์ Mz คงที่                                | 115 Nm                            |
| แรงเคลื่อนตัว                                         | 15 N                              |
| การเคลื่อนที่มวล                                      | 3045 g                            |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                      | 6015 g                            |
| จุดศูนย์กลางของมวลเคลื่อนที่ที่จังหวะ 0 มม.           | 48 mm                             |
| จุดศูนย์กลางเพิ่มเติมของมวลเคลื่อนที่ต่อจังหวะ 10 มม. | 4.1 mm                            |
| ประเภทของรัด                                          | ด้วยเกลียวใน                      |
| วัสดุหมายเหตุ                                         | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS            |
| องค์ประกอบคู่มือวัสดุ                                 | เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ        |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                     | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>อนโนไดซ์  |
| แผ่นแอกวัสดุ                                          | เหล็ก                             |