

# ตัวกรองละเอียด LFMB-1/2-D-MIDI-A-NPT

หมายเลขชิ้นส่วน: 173717

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                   | มูลค่า                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ซีรีส์                                        | D                                                            |
| ขนาด                                          | Midi                                                         |
| กรองความบริสุทธิ์                             | 1 µm                                                         |
| ที่ระบายน้ำคอนเดนเสท                          | อัตโนมัติอย่างเต็มที่                                        |
| แรงดันใช้งาน                                  | 2 bar...12 bar                                               |
| สื่อปฏิบัติการ                                | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>ก๊าซเฉื่อย     |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก               | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [5:7:3]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| Max. Normal flow สำหรับระดับความสะอาดของอากาศ | 1750 l/min                                                   |
| Min. Normal flow สำหรับระดับความสะอาดของอากาศ | 500 l/min                                                    |
| ประสิทธิภาพการกรอง                            | 99.99 %                                                      |
| ป้องกันถั่ว                                   | กรงป้องกันโลหะ                                               |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ        | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| อุณหภูมิปานกลาง                               | 1.5 °C...60 °C                                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                | -10 °C...60 °C                                               |
| ปริมาณน้ำมันตกค้าง                            | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                        |
| ประเภทของรัด                                  | การติดตั้งสาย<br>มีวงเล็บ<br>ทางเลือก:                       |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                             | แนวตั้ง                                                      |
| ข้อต่อลม 1                                    | 1/2 NPT                                                      |
| ข้อต่อลม 2                                    | 1/2 NPT                                                      |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                             | สังกะสีหล่อ                                                  |
| ตัวกรองวัสดุ                                  | เส้นใยบอโรซิลิเกต                                            |
| เปลือกวัสดุ                                   | PC                                                           |
| วัสดุหมายเหตุ                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                       |