


**โมเดลแยก**  
**FRM-1/4-D-MINI-NPT**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 173925

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                  |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | โมดูลสาขา                                                   |
| แรงดันใช้งาน                           | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                           |
| การไหลปกติในทิศทางการไหลหลัก 1->2      | 3300 l/min                                                  |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                           |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -10 °C...60 °C                                              |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก        | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -10 °C...60 °C                                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                              |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 197 g                                                       |
| ข้อต่อลม 1                             | 1/4 NPT                                                     |
| ข้อต่อลม 2                             | 1/4 NPT                                                     |
| ข้อต่อลม 3                             | G1/4                                                        |
| ข้อต่อลม 4                             | G1/4                                                        |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                      |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | สังกะสีหล่อ                                                 |