


# Linear drive DLGF-G-25-100-PPSA

หมายเลขชิ้นส่วน: 5072350

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                        | มูลค่า                                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ฮับ                                                | 100 mm                                        |
| Øลูกสูบ                                            | 25mm                                          |
| การทำให้หมด ๗                                      | ตัวกันกระแทกตำแหน่งปลายลมที่ปรับเองได้        |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                  | ตามต้องการ                                    |
| แนะนำ                                              | ท้าวร์พื้นฐาน                                 |
| หลักการส่งกลับบ้าน                                 | ตำแหน่งการล๊อค (สล๊อต)                        |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                  | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                       |
| แรงดันใช้งาน                                       | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 bar...8 bar         |
| ฟังก์ชัน                                           | การแสดงคู่                                    |
| สื่อปฏิบัติการ                                     | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม             | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                    | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                 |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ             | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                     | 0 °C...60 °C                                  |
| ความยาวลดทอน                                       | 9 mm                                          |
| แม็กซ์ ฟอร์ซ Fy                                    | 0 N                                           |
| แรงสูงสุด -Fz (ไปทางไดรฟ์)                         | 164 N                                         |
| แรงสูงสุด +Fz (ห่างจากไดรฟ์)                       | 95 N                                          |
| Max Moment Mx                                      | 1.1 Nm                                        |
| แรงบิดสูงสุด My                                    | 4.5 Nm                                        |
| Max Moment Mz                                      | 1.4 Nm                                        |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 295 N                                         |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า   | 295 N                                         |
| การเคลื่อนที่มวล                                   | 110 g                                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                   | 1310 g                                        |
| การเชื่อมต่อทางเลือก                               | ดูรูปสินค้า                                   |
| ประเภทของรด์                                       | การแนบโดยตรงผ่านรูเจาะ<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม   |
| พอร์ทลม                                            | G1/8                                          |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                                  |
|-------------------|-----------------------------------------|
| วัสดุหมายเหตุ     | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS<br>ปราศจากทองแดง |
| วัสดุหุ้ม         | หล่ออลูมิเนียมเคลือบ                    |
| ซีลวัสดุ          | NBR<br>TPE-U (PU)                       |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมอนไดซ์                        |