


# Linear drive DLGF-G-20-400-PPSA

หมายเลขชิ้นส่วน: 5074924

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                        | มูลค่า                                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ฮับ                                                | 400 mm                                          |
| Øลูกสูบ                                            | 20 มม.                                          |
| การทำให้หมด ๗                                      | ตัวกันกระแทกตำแหน่งปลายทางที่ปรับเองได้         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                  | ตามต้องการ                                      |
| แนะนำ                                              | ท้าวร์พื้นฐาน                                   |
| หลักการส่งกลับบ้าน                                 | ตำแหน่งการลีด (สล๊อต)                           |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                  | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                         |
| แรงดันใช้งาน                                       | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar              |
| ฟังก์ชัน                                           | การแสดงคู่                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                                     | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม             | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                    | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ             | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                     | 0 °C...60 °C                                    |
| ความยาวลดทอน                                       | 9.6 mm                                          |
| แม็กซ์ ฟอร์ซ Fy                                    | 0 N                                             |
| แรงสูงสุด -Fz (ไปทางไดรฟ์)                         | 98 N                                            |
| แรงสูงสุด +Fz (ห่างจากไดรฟ์)                       | 54 N                                            |
| Max Moment Mx                                      | 0.6 Nm                                          |
| แรงบิดสูงสุด My                                    | 2.2 Nm                                          |
| Max Moment Mz                                      | 0.7 Nm                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 188 N                                           |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า   | 188 N                                           |
| การเคลื่อนที่มวล                                   | 66 g                                            |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                   | 1717 g                                          |
| การเชื่อมต่อทางเลือก                               | ดูรูปสินค้า                                     |
| ประเภทของรด์                                       | การแนบโดยตรงผ่านรูเจาะ<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม     |
| พอร์ทลม                                            | M5                                              |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                                  |
|-------------------|-----------------------------------------|
| วัสดุหมายเหตุ     | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS<br>ปราศจากทองแดง |
| วัสดุหุ้ม         | หล่ออลูมิเนียมเคลือบ                    |
| ซีลวัสดุ          | NBR<br>TPE-U (PU)                       |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมอนิไดซ์                       |