

**กระบอกกลม**  
**DSNU-S-8-25-P-A-MQ**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 5205900

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                          | มูลค่า                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| อับ                                                  | 25 mm                                           |
| Øลูกสูบ                                              | 8 มม.                                           |
| เกลียวก้านลูกสูบ                                     | M4                                              |
| การทำให้หมด ๗                                        | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน             |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                    | ตามต้องการ                                      |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                              | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ<br>กระบอกกระบอก            |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                    | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                         |
| แรงดันใช้งาน                                         | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar            |
| ฟังก์ชัน                                             | การแสดงคู่                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                                       | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม               | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                      | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ               | VDMA24364-B2-L                                  |
| คลาสคัลลินรัม                                        | คลาส 6 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                       | -20 °C...80 °C                                  |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถีบกกลับ | 22.6 N                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ส่วหน้า      | 30.2 N                                          |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.                               | 6.3 g                                           |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.              | 1 g                                             |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                       | 20 g                                            |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                    | 2.4 g                                           |
| ประเภทของรัด                                         | พร้อมอุปกรณ์เสริม                               |
| พอร์กลม                                              | M5                                              |
| วัสดุหมายเหตุ                                        | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                          |
| วัสดุหุ้ม                                            | อะลูมิเนียมอัลลอย ชูบอโนไคซ์                    |
| ซีลวัสดุ                                             | TPE-U (PU)                                      |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                     |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ                                    | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                     |