



# สายเชื่อมต่อ NEBM-H7G2-E-2.5-Q14N-LE2

หมายเลขชิ้นส่วน: 5219205

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                     | มูลค่า                                         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| การกำหนดสาย                                     | ไม่มีที่ใส่ป้าย                                |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 ฟังก์ชัน                    | หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม                             |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ                   | สีเหลี่ยม                                      |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ         | กระป๋อง                                        |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เติร์ปสายเคเบิล            | แค้                                            |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ       | ไดอะแกรมการเชื่อมต่อ H7, รหัสสำหรับเบรกมอเตอร์ |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ              | 2                                              |
| การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขนาด                   | 2                                              |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ฟังก์ชัน                    | หน้าควบคุม                                     |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ          | สายเคเบิล                                      |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ       | ปลายเปิด                                       |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสา/สายไฟ              | 2                                              |
| การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสา/สายไฟขนาด           | 2                                              |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC                     | 0 V...30 V                                     |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC                     | 0 V...30 V                                     |
| พิกัดกระแสที่ 40°C                              | 5 A                                            |
| ตัวต้านทานไฟกระชาก                              | 2 kV                                           |
| ความยาวสายเคเบิล                                | 2.5 m                                          |
| คุณสมบัติสาย                                    | เหมาะสำหรับใช้พลังงาน                          |
| เส้นเงื่อนไขการทดสอบ                            | เงื่อนไขการทดสอบตามคำขอ                        |
| รัศมีการดัด, การเดินสายเคเบิลแบบตายตัว          | 27 mm                                          |
| รัศมีการดัด, การเดินติดตั้งสายแบบยืดหยุ่น       | 55 mm                                          |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกลางของสายเคเบิล               | 5.1 mm                                         |
| การประกอบสายเคเบิล                              | 2 x 0.51 มม. <sup>2</sup>                      |
| ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย                            | 0.51 mm <sup>2</sup><br>AWG20                  |
| ปลายสาย                                         | ปลอกโลหะ                                       |
| ระดับการป้องกัน                                 | IP20                                           |
| หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน                | ในสภาพการติดตั้ง                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                  | -40 °C...80 °C                                 |
| อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยืดหยุ่น | -10 °C...80 °C                                 |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)  | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป                  |

| ลักษณะเฉพาะ                               | มูลค่า                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง) | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ    | VDMA24364 โซน III                 |
| วัสดุหมายเหตุ                             | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS            |
| ระดับมลพิษ                                | 3                                 |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK           | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน |
| วัสดุปลอกสาย                              | พีวีซี                            |
| สีปลอกสาย                                 | สีดำ                              |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                         | PA                                |
| ที่อยู่อาศัยสี                            | สีขาว                             |
| ปลอกหุ้มฉนวนวัสดุ                         | พีวีซี                            |