

Bus connection FBA-2-M12-5POL

หมายเลขชิ้นส่วน: 525632

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรีด	มีรูทะลุ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	28 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	9 พิน / 5 พิน เต้ารับตรง / เต้ารับและเต้ารับ ซับ-ดี / M12x1
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	24 V
ความดัน	4 A
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	สัปรอนซ์ ปิดทอง