


# ท่อร่วมวาล์วปรับความดัน LRB-3/8-D-7-O-K3-MINI

หมายเลขชิ้นส่วน: 528969

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                                          | มินิ                                                                        |
| ซีรีส์                                                        | D                                                                           |
| การป้องกันการดำเนินการ                                        | ปุ่มล๊อค                                                                    |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | ตามต้องการ                                                                  |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                                        | วาล์วควบคุมโดยอะแดปเตอร์ควบคุมโดยตรง<br>ด้วยการจ่ายแรงดันอย่างต่อเนื่อง     |
| ฟังก์ชันตัวควบคุม                                             | ค่าคงที่แรงดันขาออก<br>พร้อมการชดเชยแรงดันในช่วงแรก<br>ด้วยการระบายอากาศรอง |
| ระดับความดัน                                                  | G1/8 พร้อมแล้ว                                                              |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                                         |
| ช่วงควบคุมแรงดัน                                              | 0.05 MPa...0.7 MPa<br>0.5 bar...7 bar<br>7.25 psi...101.5 psi               |
| ความดันอิสเทรีซิสสูงสุด                                       | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                              |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 1800 l/min                                                                  |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                              |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก                               | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                              |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -10 °C...60 °C                                                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -10 °C...60 °C                                                              |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 1090 g                                                                      |
| ประเภทของรัด                                                  | พร้อมอุปกรณ์เสริม                                                           |
| ข้อต่อลม 1                                                    | G3/8                                                                        |
| ข้อต่อลม 2                                                    | G1/4                                                                        |
| วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ                                            | สังกะสีหล่อ                                                                 |
| แผ่นควบคุมวัสดุ                                               | PA                                                                          |
| ซีลวัสดุ                                                      | NBR                                                                         |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                             | สังกะสีหล่อ                                                                 |