

**ตัวกรอง**  
**LF-1/2-D-MAXI**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 186463

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                                          | แม็กซ์                                                       |
| ซีรีส์                                                        | D                                                            |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | แนวตั้ง +/- 5°                                               |
| กรองความบริสุทธิ์                                             | 40 µm                                                        |
| ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท                                          | หมุนด้วยมือ                                                  |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | ตัวกรองพร้อมชุดแยกน้ำด้วยระบบแรงเหวี่ยง                      |
| ป้องกันถั่ว                                                   | กรงป้องกันโลหะ                                               |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 0 bar...16 bar                                               |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 4400 l/min                                                   |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                                          | -10 °C...60 °C                                               |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก                               | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>ก๊าซเฉื่อย     |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -10 °C...60 °C                                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -10 °C...60 °C                                               |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 1340 g                                                       |
| ประเภทของรัด                                                  | การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม                           |
| ข้อต่อลม 1                                                    | G1/2                                                         |
| ข้อต่อลม 2                                                    | G1/2                                                         |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                       |
| ตัวกรองวัสดุ                                                  | วิชาพลศึกษา                                                  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                             | สังกะสีหล่อ                                                  |
| เปลือกวัสดุ                                                   | PC                                                           |