


กริปเปอร์แบบขนาน HGPP-20-A-G1

หมายเลขชิ้นส่วน: 187874

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	20
จังหวะต่อกรามกริปเปอร์	7.5 mm
ความแม่นยำในการแลกเปลี่ยนสูงสุด	0.1 mm
แม็กซ์ ขวานเล่นเชิงมุมกรามกริปเปอร์ ay	0 deg
Max. gripper jaw backlash Sz	0 mm
สมมาตรในการหมุน	0.05 mm
กริปเปอร์ความสามารถในการทำซ้ำ	0.02 mm
จำนวนขากรรไกรกริปเปอร์	2
ประเภทไดรฟ์	นิวเมติก
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
ฟังก์ชันกริปเปอร์	ขนาน
แรงจับสำรอง	เมื่อเปิด
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	เฟืองและตัวขับเคลื่อน
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับเซ็นเซอร์ฮอลล์ สำหรับเซ็นเซอร์อุปนัย
แรงดันใช้งาน	5 bar...8 bar
แม็กซ์ กริปเปอร์ความเร็วในการทำงาน	4 Hz
เวลาเปิดขั้นต่ำที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	45 ms
เวลาปิดขั้นต่ำ 0.6 MPa (6 บาร์ 87 psi)	92 ms
มวลสูงสุดต่อนิ้วของกริปเปอร์ภายนอก	200 g
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	6.71 kgcm ²
แรงสูงสุดบนขากรรไกรกริปเปอร์ Fz static	220 N
โมเมนต์สูงสุดที่กริปเปอร์แบบกราม Mx static	14 Nm
แม็กซ์ ขณะจับกราม สแตติกของฉันทัน	14 Nm
แม็กซ์ ขณะจับขากรรไกร Mz static	14 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	611 g
ประเภทของรัด	ด้วยเกลียวใน

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
พอร์ทกลม	M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ฝาครอบวัสดุ	POM
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด, ฮาร์ดอโนไดซ์
ขากรรไกรกริปเปอร์วัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด, ซุบนิคเกิล