


ใช้ควาล์ว HGL-3/8-QS-10

หมายเลขชิ้นส่วน: 530044

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	ฟังก์ชันตรวจสอบปลดล็อกได้
ข้อต่อลม 1	QS-10
ข้อต่อลม 2	G3/8
ข้อต่อไฟลิตแอร์ 21	G1/4
ประเภทการดำเนินการ	นิวเมติก
ประเภทของรัด	ชั้นสกรูได้ พร้อมเกลียวนอก
แรงดันใช้งาน	0.05 MPa...1 MPa 0.5 bar...10 bar
ไฟลิตความดัน	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
ควบคุมความดัน	14.5 psi...145 psi
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
การจำแนกทางทะเล	ดูใบรับรอง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
มาตรฐานอัตราการไหล 1->2 (6-0)	1300 l/min
กระแสปกติ 1->2 (6-5)	890 l/min
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
คลาสสินรุม	คลาส 4 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
สื่อควบคุม	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
แรงบิดกระชับที่กำหนด	12.5 Nm
ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย	± 10 %
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	60.3 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	NBR
สกรูกลางวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียม ชุบผิวอลูมิเนียม

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ปล่อยแหวนวัสดุ	ปอม
วัสดุปลอกกันกลับ	NBR
วัสดุข้อต่อหมุน	สังกะสีหล่อ